

Fojtó készlet
VMPA14-FT-NW0.3-1.7
Cikkszám: 8129129

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	Fojtó-funkció
1. pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap
Rögzítés módja	beszorított
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban	3.5 l/min...115 l/min
Üzemi nyomás	-0.09 bar...1 bar -0.09 bar...1 bar
Környezeti hőmérséklet	-5 °C...60 °C
Méret	14
Névleges szélesség	0.3 mm...1.7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kötegméret	2
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...40 °C
Közeghőmérséklet	-5 °C...60 °C
Terméksúly	0.6 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tartó alapanyaga	POM
Üreges csavar alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet