

# Sűrítettlevegő-előkészítő egység MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-A8-WPE-B

Cikkszám: 8130947

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                             | Érték                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                                                | 4                                                                         |
| Sorozat                                                              | MS                                                                        |
| Beépítési helyzet                                                    | függőleges +/- 5 °                                                        |
| Nyomáskijelző                                                        | G1/8-hoz előkészítve                                                      |
| Üzemi nyomás                                                         | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 psi...145 psi                   |
| Normál leszellőztetési térfogatáram 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 1400 l/min                                                                |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)         | 1500 l/min                                                                |
| Üzemi közeg                                                          | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint                           |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről                                 | Éterolajjal nem használható                                               |
| KBK korrózióállósági osztály                                         | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                  |
| LABS konformitás                                                     | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Csapághőmérséklet                                                    | -5 °C...50 °C                                                             |
| Közeghőmérséklet                                                     | -5 °C...50 °C                                                             |
| Környezeti hőmérséklet                                               | -5 °C...50 °C                                                             |
| Terméksúly                                                           | 470 g                                                                     |
| Rögzítés módja                                                       | Vezetékbeszerelés<br>felfogó szögelemmel<br>tartozékkal<br>választhatóan: |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                                | RoHS-kompatibilis                                                         |