

# Lökéscsillapító DYEF-G8-M12-Y1-F1A

Cikkszám: 8132355

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                | Érték                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                   | M12                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Löket                                   | 1.2 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Csillapítás                             | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix fém ütköző nélkül                                                                                                                                                                           |
| Beépítési helyzet                       | tetszés szerint                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pozíciófelismerés                       | nélkül                                                                                                                                                                                                                                              |
| Változatok                              | A fő összetevőként réz, cink vagy nikkelt tartalmazó fémek nem használhatók. Ez alól kivételt képez az acélban található nikkel, a kémiaileg nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a kábelek, az elektromos csatlakozók és tekercsek. |
| Max. ütközési sebesség                  | 0.8 m/s                                                                                                                                                                                                                                             |
| KBK korrózióállósági osztály            | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                                                                                                                                                                                                |
| LABS konformitás                        | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                      |
| Környezeti hőmérséklet                  | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                                                                                      |
| Csillapítási hossz                      | 1.2 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Max. meghúzási nyomaték                 | 5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maximális energiafogyasztás löketenként | 0.35 J                                                                                                                                                                                                                                              |
| Terméksúly                              | 72.5 g                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rögzítés módja                          | menetes hüvellyel                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések   | RoHS-kompatibilis                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tömítések alapanyaga                    | NBR                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ház alapanyaga                          | erősen ötvöztött acél                                                                                                                                                                                                                               |