

Mágnestekercs VACS-C-R3-1RL

Cikkszám: 8135822

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Jelállapot-kijelző	LED
Max. kapcsolási frekvencia	5 Hz
Bekapcsolási időtartam	100%
A zománcozott huzal szigetelési osztálya	H
Névleges felvevő áram mágnestekercsenként	108 mA - 80 ms
Névleges áram áramcsökkentéssel	15 mA 80 ms után
Tekercsparaméterek	24 V DC: kisáramú fázis 0,36 W, nagyáramú fázis 2,6 W
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. vezetékhozz	30 m
Elektromos csatlakozó	M12x1, A-kódolás az EN 61076-2-101 szerint
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA Acél
Mágnestekercs alapanyaga	Réz Acél Hőre lágyuló
Tekercs alapanyaga	Réz