


Mágnestekercs VACS-C-R8-1L

Cikkszám: 8135905

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	elektromos
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	IEC 61010-1 ISO 20401
Jelállapot-kijelző	LED
Bekapcsolási időtartam	100%
Szigetelési osztály	H
A zománcozott huzal szigetelési osztálya	H
Tekercsparaméterek	24 V DC: 2,8 W
Megengedett feszültség-ingadozások	+/- 10%
Engedély	c UL us - Recognized (OL)
Tanúsítványt kiállító szerv	UL MH18122
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...50 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...50 °C
Terméksúly	32.5 g
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
Rögzítés módja	recés anyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PA Acél
Mágnestekercs alapanyaga	Réz Acél Hőre lágyuló
Tekercs alapanyaga	Réz