


# Csatlakozólap VABS-K2-12S-20-U14-P

Cikkszám: 8140320

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                 | Érték                                                      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Méret                                    | 12                                                         |
| Névleges szélesség                       | 2 mm                                                       |
| Folyadék csatlakozás                     | 1/4-28 UNF-2B belső menet                                  |
| Beépítési helyzet                        | tetszés szerint                                            |
| Szerkezeti felépítés                     | Csatlakozás iránya oldalt                                  |
| Szelephelyek max. száma                  | 1                                                          |
| Áramlásirány                             | nem reverzibilis                                           |
| Üzemi közeg                              | Folyékony közeg<br>Gáznemű közeg                           |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről       | Vegye figyelembe a közeggel érintkező anyagok ellenállását |
| KBK korrózióállósági osztály             | 0 - nincs korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                         | VDMA24364-Zone III                                         |
| Csapághőmérséklet                        | -20 °C...70 °C                                             |
| Közeghőmérséklet                         | 0 °C...50 °C                                               |
| Környezeti hőmérséklet                   | 0 °C...50 °C                                               |
| Szeleprögztetés max. meghúzási nyomatéka | 0.33 Nm                                                    |
| Max. meghúzási nyomaték                  | 0.6 Nm                                                     |
| Terméksúly                               | 8 g                                                        |
| Csatlakozólap rögzítésének típusa        | átmenő furattal                                            |
| Szeleprögztetés típusa                   | belső menettel                                             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések    | RoHS-kompatibilis                                          |
| Csatlakozólap alapanyaga                 | PEEK                                                       |