


Pozíció jelző
SASF-S3-B-F-A20
Cikkszám: 8140396

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Elfordulási szög beállítási tartomány	0 deg...180 deg
A pozícionáló csatlakozási pontja és a helyzetvisszajelző megfelel a szabványoknak	VDI/VDE 3845, AA 1 méret
Méretek: Sz x H x M	Ø 40 x 32
Rezgésállóság	Szállítási vizsgálat 2. fokozatban FN942017-4 és EN 60068-2-6 szerint
Ütésállóság	Ütésvizsgálat 2. fokozatban FN 942017-5 és EN 60068-2-27 szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Terméksúly	24 g
Rögzítés módja	a VDI/VDE 3845 szerint
Ház színe	fekete
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Távtartó elem alapanyaga	PP
Ház alapanyaga	PP erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél