

# Csatlakozó vezeték NEBM-T12W4-R-10-LE4

Cikkszám: 8140940

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                         | Érték                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Szabvány alapján                                 | EN 61076-2-111                             |
| Vezetékmegjelölés                                | táblatartóval                              |
| Terméksúly                                       | 800 g                                      |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                | Terepikészülék-oldal                       |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás            | kerek                                      |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód       | Aljzat                                     |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés         | döntött                                    |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | M12x1, T-kódolás az EN 61076-2-111 szerint |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 4                                          |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk    | 4                                          |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa        | Csavaros rögzítés                          |
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                | Vezérlésoldal                              |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód      | Kábel                                      |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika    | nyitott vég                                |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma     | 4                                          |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek | 4                                          |
| DC üzemi feszültségi tartomány                   | 0 V...60 V                                 |
| Áramterhelhetőség 40 °C-on                       | 5 A                                        |
| Lökőfeszültség-állóság                           | 1.5 kV                                     |
| Árnyékolás                                       | nem                                        |
| Kábelhossz                                       | 10 m                                       |
| Vezetéktulajdonság                               | robothoz alkalmas                          |
| Vezeték vizsgálati feltételei                    | Vizsgálati feltételek kérésre              |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés                | 30 mm                                      |
| Hajlítási sugár, mozgatható kábelvezetés         | 75 mm                                      |
| Kábelátmérő                                      | 7.5 mm                                     |
| Kábelátmérő tűrése                               | ± 0,2 mm                                   |
| Kábelszerkezet                                   | 4 x 0,75 mm <sup>2</sup>                   |
| Névleges vezeték-keresztmetszet                  | 0.75 mm <sup>2</sup><br>AWG19              |

| Jellemző                                              | Érték                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Vezetékvégek                                          | lecsupaszított                               |
| Védettség                                             | IP67                                         |
| Megjegyzés a védettségről                             | szerezelt állapotban                         |
| Környezeti hőmérséklet                                | -40 °C...80 °C                               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -20 °C...80 °C                               |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az EU RoHS irányelve szerint                 |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)     | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-Zone III                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                            |
| Szennyezettségi fok                                   | 3                                            |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 0 - nincs korróziós igénybevétel             |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | PVC                                          |
| Kábelköpeny színe                                     | fekete                                       |
| Ház alapanyaga                                        | TPE-U(PUR)                                   |
| Ház színe                                             | fekete                                       |
| Csavaros rögzítés alapanyaga                          | erősen ötvöztött rozsdamentes acél           |
| Tömítések alapanyaga                                  | HNBR                                         |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga                    | Sárgaréz, aranyozott                         |
| Szigetelő hüvely alapanyaga                           | PVC                                          |