


Csatlakozótömb VABS-S7-RB-B-G14-VDE2-R12

Cikkszám: 8141067

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Vezérlőlevegőellátás	külső belső
Üzemi nyomás	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-::-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Védettség	IP65 szerelt állapotban
Terméksúly	750 g
Rögzítés módja	átmenő furattal
12. vezérlőlevegő csatlakozó	G1/4
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
3. pneumatikus csatlakozás	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium, ematal bevonattal
Tömítések alapanyaga	NBR