


Hajtómű EMGA-40-A-G12-40P

Cikkszám: 8141733

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	40 mm
Motorkarima mérete	40 mm
Forgásjáték	0.41 deg
Hajtóműtípus	Szöghajtómű
Hajtásáttétel	12:1
Max. hajtómű fordulatszám	18000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	20 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.048 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	32 Nm
Max. hatékonyság	94 %
Torziós merevség	0.8 Nm/arcmin
Terméksúly	600 g
Hajtómű interfész kimenet	40G
Hajtómű interfész	40P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis