


Hajtómű

EMGA-60-A-G8-60P

Cikkszám: 8141738

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	60 mm
Motorkarima mérete	60 mm
Forgásjáték	0.27 deg
Hajtóműtípus	Szöghajtómű
Hajtásáttétel	8:1
Max. hajtómű fordulatszám	13000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	18 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.243 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	29 Nm
Max. hatékonyság	93 %
Torziós merevség	1.6 Nm/arcmin
Terméksúly	1700 g
Hajtómű interfész kimenet	60G
Hajtómű interfész	60P
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis