


Hajtómű EMGA-80-A-G8-100A

Cikkszám: 8141747

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	80 mm
Motorkarima mérete	100 mm
Forgásjáték	0.22 deg
Hajtóműtípus	Szöghajtómű
Hajtásáttétel	8:1
Max. hajtómű fordulatszám	7000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	50 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.934 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	190 Nm
Max. hatékonyság	94 %
Torziós merevség	4.2 Nm/arcmin
Terméksúly	4500 g
Hajtómű interfész kimenet	80G
Hajtómű interfész	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis