


Hajtómű

EMGA-80-P-G12-SAS-100

Cikkszám: 8141751

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	80 mm
Motorkarima mérete	100 mm
Forgásjáték	0.15 deg
Hajtóműtípus	Bolygókeres hajtómű
Hajtásáttétel	12:1
Max. hajtómű fordulatszám	7000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	120 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.589 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	192 Nm
Max. hatékonyság	96 %
Torziós merevség	10.2 Nm/arcmin
Terméksúly	2800 g
Hajtómű interfész kimenet	80G
Hajtómű interfész	100 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis