


Hajtómű

EMGA-120-P-G12-SAS-140

Cikkszám: 8141760

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	120 mm
Motorkarima mérete	140 mm
Forgásjáték	0.15 deg
Hajtóműtípus	Bolygókeres hajtómű
Hajtásáttétel	12:1
Max. hajtómű fordulatszám	6500 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	260 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	2.224 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	520 Nm
Max. hatékonyság	96 %
Torziós merevség	22 Nm/arcmin
Terméksúly	9000 g
Hajtómű interfész kimenet	120G
Hajtómű interfész	140 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis