


Hajtómű EMGA-60-P-G8-SST-57

Cikkszám: 8141764

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Karimaméret hajtóművek	60 mm
Motorkarima mérete	57 mm
Forgásjáték	0.17 deg
Hajtóműtípus	Bolygókeres hajtómű
Hajtásáttétel	8:1
Max. hajtómű fordulatszám	13000 1/min
Hajtómű üzemi hőmérséklete	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP54
Folyamatos kimeneti nyomaték	18 Nm
Hajtómű tehetetlenségi nyomatéka	0.067 kgcm ²
Max. kimeneti nyomaték	29 Nm
Max. hatékonyság	97 %
Torziós merevség	2.4 Nm/arcmin
Terméksúly	900 g
Hajtómű interfész kimenet	60G
Hajtómű interfész	57 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis