


Kettős csőcsonk NPFC-DS-G18-G14-M

Cikkszám: 8142584

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Menetes csavarkötés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Kötegméret	10
Üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korróziónak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó	9.05 Nm
Névleges meghúzási nyomaték, 2. pneumatikus csatlakozó	10.55 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	16.23 g
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	PVC