

# Kettős csőcsonk NPFC-DS-G14-G38-M

Cikkszám: 8142586

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                               | Érték                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Menetes csavarkötés alapanyaga                         | Sárgaréz, nikkelezett                          |
| Kötegméret                                             | 10                                             |
| Üzemi nyomás                                           | -0.95 bar...10 bar                             |
| Üzemi közeg                                            | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint |
| KBK korrózióállósági osztály                           | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség       |
| LABS konformitás                                       | VDMA24364-B2-L                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                 | -10 °C...60 °C                                 |
| Névleges meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó | 38.5 Nm                                        |
| Névleges meghúzási nyomaték, 2. pneumatikus csatlakozó | 9.05 Nm                                        |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése                     | ± 20%                                          |
| Terméksúly                                             | 23.13 g                                        |
| 1. pneumatikus csatlakozás                             | G3/8                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                              | G1/4                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                  | RoHS-kompatibilis                              |
| Tömítések alapanyaga                                   | PVC                                            |