

Redukáló csőcsonk NPFC-RS-G38-G14-MF

Cikkszám: 8142596

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Menetes csavarkötés alapanyaga	Sárgaréz, nikkelezett
Kötegméret	10
Üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Névleges meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó	38,5 Nm
Névleges meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	13,42 g
1. pneumatikus csatlakozás	G3/8
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	PVC