

Hálózati tápegység CACN-3A-7-5-G2

Cikkszám: 8149583

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	42 mm
Magasság	130 mm
Hossz	160 mm
Beépítési helyzet	szabad konvekció
Alapellátás	1 fázisú
Bemeneti áram	1,2 - 2,9 A
DC névleges kimeneti feszültség	48 V
Névleges kimeneti áramerősség	5 A
AC bemeneti feszültségtartomány	100 V...240 V
Hálózati hiba áthidalása	15 ms
Hálózati frekvencia	45 Hz...65 Hz
Engedély	c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-40 °C...85 °C
Relatív páratartalom	95%
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Terméksúly	1120 g
Rögzítés módja	szerelősínnel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis