


Hálózati tápegység CACN-11A-7-20-G2

Cikkszám: 8149585

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	96 mm
Magasság	130 mm
Hossz	179 mm
Beépítési helyzet	szabad konvekció
Alapellátás	3 fázisú
Bemeneti áram	1,7 - 2,1 A
DC névleges kimeneti feszültség	48 V
Névleges kimeneti áramerősség	20 A
AC bemeneti feszültségtartomány	400 V...500 V
Hálózati hiba áthidalása	25 ms
Hálózati frekvencia	45 Hz...65 Hz
Engedély	c UL us - Listed (OL)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-40 °C...85 °C
Relatív páratartalom	95%
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Terméksúly	2500 g
Rögzítés módja	szerelősínnel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis