

Kábelcsavarzat
NETC-M20-PBU-T26-EX4-E
Cikkszám: 8151587

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...75 °C
Védettség	IP66 IP68
Megjegyzés a védettségről	IP68 5 bar nyomáson 30 percig
ATEX-kategória, gáz	II 2G
ATEX-kategória, por	II 2D
Robbanóképes gázok elleni védelem	Ex eb IIC Gb
Robbanóképes porok elleni védelem	Ex tb IIIC Db
Ex környezeti hőmérséklet	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU robbanásvédelmi irányelve (ATEX) szerint az EU RoHS irányelve szerint
Méret	M20x1,5
Kábelátmérő	4 mm...13 mm
Szín	kék/fekete
Kábelcsavarzat alapanyaga	PA
Tömítések alapanyaga	EPDM
Terméksúly	13 g
Kötegméret	1
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis