

Kábelcsavarzat NETC-M20-PBK-T14

Cikkszám: 8151590

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...100 °C
Védettség	IP66 IP68
Megjegyzés a védettségről	IP68 5 bar nyomáson 30 percig
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
Méret	M20x1,5
Kábelátmérő	4 mm...13 mm
Szín	fekete
Kábelcsavarzat alapanyaga	PA
Tömítések alapanyaga	EPDM
Terméksúly	14 g
Kötegméret	1
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis