

Zárócsavar
NETC-P-M20-PBK-T14
Cikkszám: 8151591

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...100 °C
Védettség	IP66 IP68
Megjegyzés a védettségről	IP68 5 bar nyomáson 30 percig
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU RoHS irányelve szerint
Méret	M20x1,5
Szín	fekete
Kábelcsavarzat alapanyaga	PA
Tömítések alapanyaga	EPDM
Terméksúly	2 g
Kötegméret	1
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis