

Csatlakozó készlet DADG-AK-G8-16-100

Cikkszám: 8152386

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	16
Löket	100 mm
Üzemi nyomás	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar 14.5 psi...116 psi
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	1.5 Nm
Meghúzási nyomaték tűrése	± 10%
Max. meghúzási nyomaték, 1. pneumatikus csatlakozó	0.7 Nm
Terméksúly	19.1 g
Pneumatikus csatlakozó	M5
Adapter alapanyaga	Epoxigyantával
Tömítések alapanyaga	NBR
Csavarok alapanyaga	Acél, bevonattal