

# Műanyag tömlő PUN-H-F-12X2-RT

Cikkszám: 8153408

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Külső Ø                                        | 12 mm                                                                                           |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 62 mm                                                                                           |
| Belső Ø                                        | 8 mm                                                                                            |
| Min. hajlítási sugár                           | 33 mm                                                                                           |
| Használati útmutató                            | Nyomatátnélküli tömlő<br>TPE-U Ether alapú                                                      |
| A tömlő tulajdonságai                          | energialáncokhoz alkalmas                                                                       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                                                       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya    | -13.775 psi...87 psi                                                                            |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                               |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés         | Víz: hőmérsékletfüggő üzemi nyomás, lásd a diagramot, 0 - 60 °C-on<br>max. 0,3 MPa              |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes)                   |
| Tűzvizsgálati alapanyag                        | UL94 HB                                                                                         |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L                                                                                  |
| Tiszta szoba osztály                           | Statikusan beépített elem, az ISO 14644-1 szabvány alapján értelmes<br>értékelés nem lehetséges |
| Élelmiszerekkel használható                    | lásd a megfelelőségi nyilatkozatot                                                              |
| Környezeti hőmérséklet                         | -35 °C...60 °C                                                                                  |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.0723 kg/m                                                                                     |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 12 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz                                                          |
| Szín                                           | piros                                                                                           |
| Shore-keménység                                | D 52 +/-3                                                                                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis                                                                               |
| Tömlő alapanyaga                               | TPE-U(PU)                                                                                       |