

**Csatlakozó tömb**  
**CAPS-M1-VDE2-S-A-AL-N14**  
Cikkszám: 8154590

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                                     | Érték                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Méretetek: Sz x H x M                                        | 80 mm x 104 mm x 50 mm                         |
| Működési mód                                                 | egyszeres működésű                             |
| Szerkezeti jellemzők                                         | Biztonsági pneumatikus kimenet 2 légtelenített |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 320 l/min                                      |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-Zone III                             |
| Terméksúly                                                   | 650 g                                          |
| Rögzítés módja                                               | a VDI/VDE 3847-2 szerint                       |
| Pneumatikus csatlakozó                                       | 1/4 NPT                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                              |
| Csavarok alapanyaga                                          | erősen ötvöztött rozsdamentes acél             |
| Ház alapanyaga                                               | Alumínium, porszórt                            |