

# Kezelő készülék CDPX-X-E2-W-7-EX2

Cikkszám: 8155220

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                          | Érték                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szélesség                                         | 195 mm                                                                                         |
| Telepítési mélység                                | 17 mm                                                                                          |
| Magasság                                          | 132 mm                                                                                         |
| Hossz                                             | 34 mm                                                                                          |
| Max. elülső panel vastagság                       | 17 mm                                                                                          |
| Valós idejű óra                                   | Igen                                                                                           |
| Támogatott PLC protokollok                        | CODESYS 3.X<br>ModbusRTU kliens<br>ModbusRTU szerver<br>ModbusTCP kliens<br>ModbusTCP szerver  |
| Valós idejű óraeltérés                            | < 100 ppm 25°C esetén                                                                          |
| Színek száma                                      | 16 M                                                                                           |
| Kijelző                                           | háttérvilágítással                                                                             |
| Kijelzőtípus                                      | TFT szín                                                                                       |
| Kijelző jellemzői                                 | Érintőkijelző                                                                                  |
| Kijelző mérete                                    | 7"                                                                                             |
| Tartalék telep                                    | újratölthető lítium akkumulátor                                                                |
| Kijelző felbontása                                | 1025x600 pixel                                                                                 |
| Elektromos energiafogyasztás                      | 12 W                                                                                           |
| Engedély                                          | c UL us - Listed (OL)                                                                          |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)   | EU EMC-irányelv szerint<br>az EU RoHS irányelve szerint                                        |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot) | az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint<br>az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint |
| LABS konformitás                                  | VDMA24364-Zone III                                                                             |
| Csapághőmérséklet                                 | -30 °C...80 °C                                                                                 |
| Relatív páratartalom                              | 5 - 85%<br>nem kondenzáló                                                                      |
| Védettség                                         | IP67                                                                                           |
| Megjegyzés a védettségről                         | szerezett állapotban                                                                           |
| Környezeti hőmérséklet                            | -20 °C...55 °C                                                                                 |
| Megjegyzés a környezeti hőmérsékletről            | független beépítésnél                                                                          |

| Jellemző                                | Érték                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Terméksúly                              | 700 g                         |
| Rögzítés módja                          | VESA interfész                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések   | RoHS-kompatibilis             |
| Ethernet interfész, csatlakozási típus  | Aljzat                        |
| Ethernet interfész, csatlakozástechnika | RJ45                          |
| Ethernet interfész, pólusok/erek száma  | 8                             |
| Ethernet interfész, átviteli sebesség   | 10/100 Mbit/s                 |
| Ethernet interfész, funkció             | Programozás<br>PoE tápellátás |
| Ethernet-interfész, specifikáció        | IEEE 802.3 af/at              |
| USB interfész, funkció                  | Fájl átvitel                  |
| USB interfész, csatlakozás típusa       | Aljzat                        |
| USB interfész, csatlakozástechnika      | USB 2.0 A típusú              |
| Programozószoftver                      | Designer Studio               |
| CPU adatok                              | 1 GB RAM                      |
| Robbanásvédelem, EU-n kívüli engedély   | I. osztály, 2. div. (USA)     |
| Robbanásvédelem                         | I. osztály, 2. div. (USA)     |
| Tanúsítványt kiállító szerv             | UL E239998<br>UL E245518      |