

VESA-adapter CAFM-D4-VE

Cikkszám: 8155224

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-30 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...55 °C
Terméksúly	445 g
Rögzítés módja	becsavarozva
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	erősen ötvözött rozsdamentes acél