

Tartó
CAFM-D4-Q
Cikkszám: 8155226

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-30 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...55 °C
Terméksúly	105 g
Rögzítés módja	becsavarozva
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél