


Motor karima
EAMF-A-62A-150A
Cikkszám: 8156626

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1227 g
Interfészkód Motor In	140 A 150A
Tengelykapcsoló ház interfészkódja	62 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis