

# Adapter SASC-F5-A-M12-S

Cikkszám: 8156703

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                | Érték                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megfelel a szabványnak                                  | EN 61076-2-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC                         | 0 V...30 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DC üzemi feszültségi tartomány                          | 0 V...30 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)         | az EU RoHS irányelve szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)       | az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KBK korrózióállósági osztály                            | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| LABS konformitás                                        | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Alkalmasság Li-ion akkumulátorok gyártására             | A termék megfelel a Festo belső termékdefiníciójának az akkumulátorgyártásban való használatra: A több mint 1% tömegarányú rézet, cinket vagy nikkel tartalmazó fémek használata tilos. Kivételt képeznek az acélban található nikkel, a kémiaiag nikkelezett felületek, a nyomtatott áramköri lapok, a vezetékek, az elektromos csatlakozók és tekercsek |
| Tiszta szoba osztály                                    | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Védettség                                               | IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Környezeti hőmérséklet                                  | -25 °C...85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Terméksúly                                              | 30 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. elektromos csatlakozó, funkció                       | Terepikészülék-oldal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód              | Aljzat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés                | egyenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. elektromos csatlakozás, kialakítás                   | kerek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika           | M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma            | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. elektromos csatlakozó, foglalt pólusok/tűk           | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa               | Csavaros rögzítés hatlapú SW13-mal és hosszirányú recézéssel forgatható                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. elektromos csatlakozás, kompatibilis szerelési típus | Kompatibilis az elforgatható/nem elforgatható csavaros zárral                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. elektromos csatlakozó, csatlakozók kiosztása         | 1. csatlakozótű = BN<br>2. csatlakozótű = WH<br>3. csatlakozótű = BU<br>4. csatlakozótű = BK                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. elektromos csatlakozó, kijelző                       | nélkül                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Jellemző                                                | Érték                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. elektromos csatlakozó, funkció                       | Vezérlésoldal                                                                                |
| 2. elektromos csatlakozás, csatlakozási mód             | Csatlakozó                                                                                   |
| 2. elektromos csatlakozó, kábelkivezetés                | egyenes                                                                                      |
| 2. elektromos csatlakozó, kivitel                       | kerek                                                                                        |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika           | M12x1 A kódolású EN 61076-2-101 szerint                                                      |
| 2. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma            | 5                                                                                            |
| 2. elektromos csatlakozó, kiosztott pólusok/erek        | 4                                                                                            |
| 2. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa               | Csavaros rögzítés hatlapú SW13-mal és hosszirányú recézéssel forgatható                      |
| 2. elektromos csatlakozás, kompatibilis szerelési típus | Kompatibilis az elforgatható/nem elforgatható csavaros zárral                                |
| 2. elektromos csatlakozó, csatlakozók kiosztása         | 1. csatlakozótű = BN<br>3. csatlakozótű = BU<br>4. csatlakozótű = BK<br>5. csatlakozótű = WH |
| 2. elektromos csatlakozó, kijelző                       | nélkül                                                                                       |
| Kábelhossz                                              | 0.3 m                                                                                        |
| Hajlítási sugár, fix kábelvezetés                       | 14 mm                                                                                        |
| Kábelátmérő                                             | 4.5 mm                                                                                       |
| Ház színe                                               | fekete                                                                                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                   | CFC-mentes<br>RoHS-kompatibilis<br>kadmiummentes<br>halogénmentes<br>foszforsavészter-mentes |
| Ház alapanyaga                                          | TPE-U(PUR)                                                                                   |