

Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-S62-150A-G2

Cikkszám: 8157272

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	95.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	34.8 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	17 Nm
Terméksúly	2161 g
Interfészkód, működtető szerkezet	S62
Interfészkód Motor In	140 A 150A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis