


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D80-150A-S1

Cikkszám: 8157274

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	103.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	128 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	60 Nm
Terméksúly	3068 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D80
Interfészkód Motor In	140 A 150A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis