


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D100-150A-S1

Cikkszám: 8157276

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	103 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	4500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	280 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	143 Nm
Terméksúly	3444 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D100
Interfészkód Motor In	140 A 150A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis