


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-N80-150A

Cikkszám: 8157277

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	72.5 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	5500 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	151 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	47 Nm
Terméksúly	2407 g
Interfész kód, működtető szerkezet	N80
Interfész kód Motor In	140 A 150A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis