

Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-K95-190B

Cikkszám: 8157281

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	180 Nm
Terméksúly	3298 g
Interfész kód, működtető szerkezet	K95
Interfész kód Motor In	190 A 190B
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis