


# Vezetőegység EAGF-P2-KF-32-

Cikkszám: 8158030

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                              | Érték                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Méret                                                 | 32                               |
| Löket                                                 | 1 mm...200 mm                    |
| Írányváltási holtjáték                                | 0 µm                             |
| Beépítési helyzet                                     | tetszés szerint                  |
| Vezető                                                | Golyóscsapágyas vezető           |
| Szerkezeti felépítés                                  | Vezető                           |
| Max. gyorsulás                                        | 25 m/s <sup>2</sup>              |
| Max. sebesség                                         | 1 m/s                            |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-Zone III               |
| Védettség                                             | IP40                             |
| Környezeti hőmérséklet                                | 0 °C...60 °C                     |
| Max. erő Fy                                           | 160 N                            |
| Max. erő Fy, statikus                                 | 355 N                            |
| Max. Fz erő                                           | 160 N                            |
| Max. Fz erő, statikus                                 | 355 N                            |
| Max. Mx nyomaték                                      | 6 Nm                             |
| Statikus Mx max. nyomaték                             | 13 Nm                            |
| Max. My nyomaték                                      | 4 Nm                             |
| Max. My statikus nyomaték                             | 9 Nm                             |
| Max. Mz nyomaték                                      | 4 Nm                             |
| Max. nyomaték Mz, statikus                            | 9 Nm                             |
| Tolóerő                                               | 1.6 N                            |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén                     | 170 g                            |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                            | 613 g                            |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                         | 7.9 g                            |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként             | 7.9 g                            |
| A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén        | 26 mm                            |
| Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként | 4.3 mm                           |
| Rögzítés módja                                        | belső menettel                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                |

| Jellemző              | Érték                                  |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Vezetőelem alapanyaga | Edzett acél<br>keménykrómozott         |
| Ház alapanyaga        | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>eloxált |
| Járomlap alapanyaga   | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>eloxált  |