


**Vezetőegység**  
**EAGF-P2-KF-60-300**  
Cikkszám: 8158031

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                              | Érték                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Méret                                                 | 60                               |
| Löket                                                 | 300 mm                           |
| Írányváltási holtjáték                                | 0 µm                             |
| Beépítési helyzet                                     | tetszés szerint                  |
| Vezető                                                | Golyóscsapágyas vezető           |
| Szerkezeti felépítés                                  | Vezető                           |
| Max. gyorsulás                                        | 25 m/s <sup>2</sup>              |
| Max. sebesség                                         | 1 m/s                            |
| KBK korrózióállósági osztály                          | 0 - nincs korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-Zone III               |
| Védettség                                             | IP40                             |
| Környezeti hőmérséklet                                | 0 °C...60 °C                     |
| Max. erő Fy                                           | 380 N                            |
| Max. erő Fy, statikus                                 | 510 N                            |
| Max. Fz erő                                           | 380 N                            |
| Max. Fz erő, statikus                                 | 510 N                            |
| Max. Mx nyomaték                                      | 20 Nm                            |
| Statikus Mx max. nyomaték                             | 27 Nm                            |
| Max. My nyomaték                                      | 15 Nm                            |
| Max. My statikus nyomaték                             | 20 Nm                            |
| Max. Mz nyomaték                                      | 15 Nm                            |
| Max. nyomaték Mz, statikus                            | 20 Nm                            |
| Tolóerő                                               | 3 N                              |
| Mozgatott tömeg 0 mm löket esetén                     | 583 g                            |
| Alapsúly 0 mm löket esetén                            | 1614 g                           |
| Súlytöbblet 10 mm löketenként                         | 17.8 g                           |
| Többlet mozgatott tömeg 10 mm löketenként             | 17.8 g                           |
| A mozgatott tömeg súlypontja 0 mm löket esetén        | 31 mm                            |
| Többlet, mozgatott tömeg súlypontja 10 mm löketenként | 4.3 mm                           |
| Rögzítés módja                                        | belső menettel                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                |

| Jellemző              | Érték                                  |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Vezetőelem alapanyaga | Edzett acél<br>keménykrómozott         |
| Ház alapanyaga        | Kovácsolt alumínium ötvözet<br>eloxált |
| Járomlap alapanyaga   | Kovácsolt alumíniumötvözet<br>eloxált  |