


Lökéscsillapító tartó DADP-ES-G8-20

Cikkszám: 8159236

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	20
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Ütköző kar
Max. ütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-C1-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Max. ütközőerő	1100 N
Max. meghúzási nyomaték	5.2 Nm
Meghúzási nyomaték tűrése	± 20%
Terméksúly	305 g
Rögzítés módja	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Kar alapanyaga	Alumínium ötvözet
Csavarok alapanyaga	Acél, horganyzott