


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-D60-92RA

Cikkszám: 8159834

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Átvihető forgatónyomaték	21 Nm
Terméksúly	1076 g
Interfész kód, működtető szerkezet	D60
Interfész kód Motor In	92RA
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis