


Lökéscsillapító DYEF-G8-M6-Y1F

Cikkszám: 8160236

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M6
Löket	3.1 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix fém ütközővel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	3.1 mm
Max. meghúzási nyomaték	1 Nm
Maximális energiafogyasztás löketenként	0.03 J
Terméksúly	10.8 g
Rögzítés módja	menetes hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél