

# Lökéscsillapító DYEF-G8-M8-Y1F

Cikkszám: 8160237

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                | Érték                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Méret                                   | M8                                                                    |
| Löket                                   | 3.4 mm                                                                |
| Csillapítás                             | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix fém ütközővel |
| Beépítési helyzet                       | tetszés szerint                                                       |
| Pozíciófelismerés                       | nélkül                                                                |
| Max. ütközési sebesség                  | 0.8 m/s                                                               |
| KBK korrózióállósági osztály            | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                  |
| LABS konformitás                        | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Környezeti hőmérséklet                  | 0 °C...60 °C                                                          |
| Csillapítási hossz                      | 3.4 mm                                                                |
| Max. meghúzási nyomaték                 | 2 Nm                                                                  |
| Maximális energiafogyasztás löketenként | 0.04 J                                                                |
| Terméksúly                              | 20.9 g                                                                |
| Rögzítés módja                          | menetes hüvellyel                                                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések   | RoHS-kompatibilis                                                     |
| Tömítések alapanyaga                    | NBR                                                                   |
| Ház alapanyaga                          | erősen ötvöztött acél                                                 |