

Lökéscsillapító
DYEF-G8-M10-Y1F
Cikkszám: 8160238

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	M10
Löket	3.7 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon, fix fém ütközővel
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	0.8 m/s
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	3.7 mm
Max. meghúzási nyomaték	3 Nm
Maximális energiafogyasztás löketenként	0.06 J
Terméksúly	37.6 g
Rögzítés módja	menetes hüvellyel
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél