

Egyszer használatos pipettahegy DHAP-1000-TA1FS-P960R

Cikkszám: 8160287

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tartály	1000 µl
Kötegméret	960
Szerkezeti felépítés	Pipettavég tartó 20... 1000 µl egyirányú Festo pipettavégekhez
Csomagolástípus	Állvány
Szűrő	igen
Bioburden	ATP: < 2 · 10 ⁻¹² mg/µl BSE / TSE: szabad DNS: < 32 pg emberi DNS DNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁷ Kunitz egység/µl Endotoxin: ≤ 0,001 EU/ml RNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁹ Kunitz egység/µl
Sterilitás	SAL 1E-6, elősterilizált
KBK korrózióállósági osztály	4 - igen nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	5 °C...40 °C
Megjegyzés a tárolási hőmérsékletre	rövid távú szállításhoz csomagolásban -25 ... 55 °C-on
Relatív páratartalom	10–90% nem kondenzáló
Környezeti feltételek	Légköri nyomás 80 ... 106 kPa
Környezeti hőmérséklet	5 °C...40 °C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Alapanyag pipettahegy	PP