


**Csatlakozólap**  
**VMPA-FB-AP-1-EMG-P5**  
Cikkszám: 8161057

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Szélesség                             | 42 mm                                  |
| Hossz                                 | 107.3 mm                               |
| Raszterméret                          | 41 mm                                  |
| Szelephelyek max. száma               | 4                                      |
| Üzemi nyomás                          | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Vezérlőnyomás                         | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar     |
| KBK korrózióállósági osztály          | 0 - nincs korróziós igénybevétel       |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III                     |
| Csapághőmérséklet                     | -20 °C...60 °C                         |
| Környezeti hőmérséklet                | -5 °C...50 °C                          |
| Terméksúly                            | 175 g                                  |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | G1/4                                   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                      |
| Csatlakozólap alapanyaga              | Alumínium présöntvény                  |