

Tömítés készlet
DADG-SK-C8-2 1/2"-PP
Cikkszám: 8161132

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	2 1/2"
Kiegészítő funkciók	pneumatikus csillapításhoz
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...74 °C
Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit	-4 °F...165 °F
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR PUR