

Tömítés készlet DADG-SK-C8-4"-PP

Cikkszám: 8161134

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	4 "
Kiegészítő funkciók	pneumatikus csillapításhoz
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...74 °C
Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit	-4 °F...165 °F
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR PUR