

Csapágyszerlet DADG-BK-5/8"

Cikkszám: 8161150

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	5/8"
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...74 °C
Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit	-4 °F...165 °F
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR PUR
Ház alapanyaga	Sárgaréz
Csapágyszerlet alapanyaga	Kompozit anyag
Biztosító alapanyaga	Rugóacél