

Közelítéskapcsoló SDBF-FDS-1L-NU-K-9-N-LE

Cikkszám: 8161168

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	Blokkos kialakítás
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méret	Pozíció
Mérési elv	magnetorezisztív
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit	-4 °F...176 °F
Kapcsolókimenet	NPN
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Bekapcsolási idő	1.5 µs
Kikapcsolási idő	0.5 µs
Max. kimeneti áram	1 A
Max. DC kapcsolási kapacitás	24 W
Feszültségesés	0.5 V
Rövidzárlat elleni védelem	nem
DC üzemi feszültségi tartomány	6 V...24 V
Póluscsera elleni védelem	nem
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó kimenet iránya	keresztben
Kábelköpeny színe	szürke
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Rögzítés módja	beszorított
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	PA
Kapcsolásiállapot kijelző	LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-4 °F...176 °F
Védettség	IP67 NEMA 4
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III