


Lökéscsillapító DYSD-Q11-5-5-Y1F-L-Y9

Cikkszám: 8161520

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	5
Löket	5 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	1 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Csillapítási hossz	5 mm
Max. ütközőerő	200 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	2 J
Max. energiafogyasztás óránként	8000 J
Max. visszamaradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	7 N
Minimális betolási erő	27 N
Terméksúly	10 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél
Anyacsavar alapanyaga	Acél, horganyzott